


Refractómetro para contenido de sal PCE-028

refractometro para determinar el contenido de sal en alimentos y medios acuosos o pastosos

Con este aparato puede determinar el contenido de sal de un modo rápido y preciso, así como obtener el peso específico. El refractómetro puede ser usado para medir el contenido de sal en alimentos y en todo tipo de soluciones con concentración de sal. Esto es importante por ejemplo en el sector de la industria de la alimentación. En lugar de emplear el refractómetro para medir el contenido de sal del agua o de soluciones acuosas, puede determinarlo con la ayuda de los medidores de conductibilidad digitales. Sobre ello puede informarse en nuestra página de [medidores de conductibilidad](#) electrónicos. Si tiene preguntas sobre el refractómetro para contenido de sal en alimentos consulte la siguiente ficha técnica, use nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este refractometro y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o las [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



Aparato para contenido de sal en alimentos
Refractómetro PCE-028



Ver / imprimir las instrucciones de uso del refractómetro para contenido de sal PCE-028



Especificaciones técnicas

Rango de medición	0 ... 28 % contenido de sal
Precisión	± 0,2 %
Resolución	0,2 %
Compensación de temperatura	si
Dimensiones	170 x 29 mm de diámetro
Peso	240 g

Contenido del envío

1 x refractómetro para contenido de sal, 1 x pipeta, 1 x destornillador, 1 x maletín de transporte e instrucciones de uso

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Refractómetro":

- [Refractómetro PCE-Oe](#)
(para viticultores y amantes del vino: en °Oe, brix y babo)
- [Refractómetro PCE-5890](#)
(para apicultores / para la miel: en % de agua, baumé, brix)



- [Refractómetro PCE-0100](#)
(para medir el contenido de sal: en ‰ / peso esp. 1,0 - 1,07)
- [Refractómetro PCE-SG](#)
(para refrigerantes, anticongelantes, productos de limpieza)
- [Refractómetro PCE-ALK](#)
(para control exacto del contenido de alcohol: en % (0 - 80))
- [Refractómetro DRC](#)
(para la análisis de orina y suero proteínas)
- [Refractómetro Abbe](#)
(multifuncional, índice de refracción: 1,300 ... 1,700)

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

